


Garant**CC.T 09T304, Soort: CU7010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 CU7010 Soort: CU7010
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Spaanbreker	SS
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	80 - 140 m/min
Snedeccondities	continu
Neventoepassing	M
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Soort	CU7010
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien