

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboomschroef	259018 6
Set verende stiften	259047 2
Plaatafmeting	11 mm
Verenset	259044 4
Onderlegplaat	259031 7
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	18,5 mm
ISO-code houder	A25R PDUNR/L11
Kniehefboom	259015 7
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	24 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Kniehefboom Type 7	259015 7
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Onderlegplaat Type 7	259031 7
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500