

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 28
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Koplengte L ₁	36 mm
Plaatafmeting	15 mm
Kniehefboomschroef	259018 7
Verenset	259044 2
Schachtgrootte	32 mm
ISO-code houder	PDJNR/L 3232P15
Functiebreedte L ₄	40 mm
Kniehefboom	259015 8
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 8	259015 8
Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500