


**Garant****CC.T 060202, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 060202 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,05 - 2,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Spaanbreker	SS
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien