

Garant**Boorstang, links, Ø DS: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273811 32
GTIN	4045197500052
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positienauwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273813; 273816; 273818; 273827.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Schacht-Ø D_s: 32 mm

Middenverplaatsing L₃: 18,5 mm

Koplengte L₁: 38 mm

Totale lengte L: 263 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische beschrijving

Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Koplengte L ₁	38 mm
Middenverplaatsing L ₃	18,5 mm
Totale lengte L	263 mm

Schacht-Ø D _s	32 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25