

**Garant****Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w: 20/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 20/3
GTIN	4045197485373
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	14,5 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Steekbreedte w	3 mm
t <sub>max</sub> Binnenbewerking	6 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Totale lengte L	200 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> naar achteren geplaatste houders	30 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Klemschroef Type 8

279815 8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500