

## Garant

### Klemhouders gebogen – buiten 90°, rechts, Schachtbreedte b: 25mm



## Bestelgegevens

Bestelnummer	273805 25
GTIN	4045197499981
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positienuwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

### T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273821; 273823; 273825; 273829.

### Levering:

Inclusief montageschroeven.

### Opmerking:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Koplengte L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Totale lengte L: 160 mm

L<sub>2</sub>: 38 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

## Technische beschrijving

L <sub>2</sub>	38 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20,5 mm
Schachtbreedte b	25 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Totale lengte L	160 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Klemhouder

---

## Accessoires

Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600