


Garant**Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2:
110/170mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 273817 110/170 |
| GTIN | 4045197537898 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte w : 4 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 15 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------------|
| minimale 1e insteek- \varnothing D_1 | 110 mm |
| maximale snijdiepte t_{\max} | 15 mm |
| maximale 1e insteek- \varnothing D_2 | 170 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Steekbreedte w | 4 mm |
| Producttype | Snijplaathouder |

Accessoires

| | |
|--------------------|----------|
| Klemschroef Type 9 | 279815 9 |
| Klemschroef | 279910 |