

**Garant****Krimhouder, SK 50 kort, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302285 32
GTIN	4045197288189
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.  
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,  
krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 –  
354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Buiten-Ø D	53 mm
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50