

Garant**Krimphouder, SK 40 A = 200, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302278 25
GTIN	4045197294517
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 –
354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Ø D ₂	44 mm
Span-Ø D ₁	25 mm
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Buiten-Ø D	53 mm
Opname	SK 40 A = 200
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40