

Garant
Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 50 kort, Span-Ø D1: 32mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	302292 32
GTIN	4045197288578
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D ₁	32 mm
Ø D ₂	44 mm
Buiten-Ø D	53 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50