

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:
25/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 25/6
GTIN	4045197640529
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm²). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t _{max} Binnenbewerking	9,5 mm
Steekbreedte w	6 mm
Middenverplaatsing L ₃	19 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	32 mm
Totale lengte L	250 mm
Afkoppellengte L ₁ naar achteren geplaatste houders	40 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemschroef Type 8	279815 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500