

**Garant****Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 50 kort, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302292 6
GTIN	4045197288486
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef $\emptyset$ d / $\emptyset$ D1 20/6 mm	302412 20/6
Aantrebout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Spansleutel voor aantrebouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef $\emptyset$ d / $\emptyset$ D1 16/6 mm	302410 16/6
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef $\emptyset$ d / $\emptyset$ D1 20/6 mm	302410 20/6
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef $\emptyset$ d / $\emptyset$ D1 16/6 mm	302412 16/6
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50