

**Garant****Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 40 A = 130, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302267 6
GTIN	4045197646217
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Opname	SK 40 A = 130
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
	302412 20/6

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø  
d / Ø D1 20/6 mm

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø  
d / Ø D1 16/6 mm

302412 16/6

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor  
conus 40

308740 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen  
DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 20/6 mm

302410 20/6

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm

354236 6-9

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-  
schacht 40

354225 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en  
passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt  
voor conus 40

308802 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt  
voor conus 40

308806 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor  
conusmaat 40

308830 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 16/6 mm

302410 16/6

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht  
Geschikt voor conus 40

308700 40