

Garant**Krimphouder, SK 40 A = 200, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302278 6
GTIN	4045197294234
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 –
354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	200 mm
Ø D ₂	21 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	SK 40 A = 200
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40