

Garant

Klemhouders recht – buiten 0°, rechts, Schachtbreedte b: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273800 16
GTIN	4045197499905
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positienuwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Koplengte L₁: 38 mm

Totale lengte L: 113 mm

L₂: 18,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	38 mm
L ₂	18,5 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Schachtbreedte b	16 mm

Totale lengte L	113 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Klemhouder

Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600