

Garant**Klemhouders gebogen – buiten 90°, links, Schachtbreedte b: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273806 20
GTIN	4045197500007
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positienuwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273820; 273822; 273824; 273828.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Koplengte L₁: 20,5 mm

Totale lengte L: 135 mm

L₂: 33 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische beschrijving

Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L ₂	33 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Koplengte L ₁	20,5 mm

Totale lengte L	135 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Klemhouder

Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef	279910
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Klemschroef Type 9	279815 9