

Garant**Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2:
26/41 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273818 26/41
GTIN	4045197538116
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale \emptyset voor de eerste insteek / D_2 = maximale \emptyset voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte w : 4 mm

maximale snijdiepte t_{\max} : 15 mm

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{\max}	15 mm
maximale 1e insteek- $\varnothing D_2$	41 mm
minimale 1e insteek- $\varnothing D_1$	26 mm
Inzetsoort	links
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910