

Garant
Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 40 A = 130, Span-Ø D1: 8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	302267 8
GTIN	4045197646224
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	8 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Opname	SK 40 A = 130
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
	302415 20/8

Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø
D1 20/8 mm

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Krimpapparaat Type SU1

354210 SU1

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø
d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
conus 40

308625 40

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm

354236 6-9

Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt
voor conus 40

308806 40

AantreboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-
schacht 40

354225 40

Aantrebout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt
voor conus 40

308802 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø
d / Ø D1 25/8 mm

302412 25/8

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht
Geschikt voor conus 40

308700 40

Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor
conus 40

308740 40

Krimhouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40