

Garant**Krimhouder, SK 50 kort, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302285 8
GTIN	4045197288103
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	8 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D ₂	21 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
	308740 50

Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 50

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50

308830 50

Krimpapparaat Type SU1

354210 SU1

Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308620 50

Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50

308785 50

Aantreibout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308615 50

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø
d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

Aantreibout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50

308605 50

Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50

308790 50

Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50

308765 50

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-
schacht 50

354225 50

Aantreiboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50

308610 50

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm

354236 6-9