

Garant
Krimphouder, SK 40 A = 200, Span-Ø D1: 8mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302278 8 |
| GTIN | 4045197294241 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving
Uitvoering:

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Span-Ø D ₁ | 8 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 200 mm |
| Buiten-Ø D | 27 mm |
| Opname | SK 40 A = 200 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40 | 354225 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302415 20/8 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302416 25/8 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302416 20/8 |
| Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |

| | |
|---|-------------|
| Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302412 25/8 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302410 25/8 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302412 20/8 |
| Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302410 20/8 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |