

**Garant**
**Klemhouders recht – buiten 0°, rechts, Schachtbreedte b: 20mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273800 20
GTIN	4045197499912
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positienuwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

**T.b.v. :**

Snijplaathouders nr. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

**Levering:**

Inclusief montageschroeven.

**Opmerking:**

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Koplengte L<sub>1</sub>: 38 mm

Totale lengte L: 138 mm

L<sub>2</sub>: 22,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	22,5 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Totale lengte L	138 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Klemhouder

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef Type 9	279815 9
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef	279910
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25