

Garant**Krimphouder, SK 40 A = 130, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302266 16 |
| GTIN | 4045197646132 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------------|
| Span-Ø D ₁ | 16 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 130 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Buiten-Ø D | 34 mm |
| Opname | SK 40 A = 130 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|---|----------------|
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm | 302410 32/16 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/16 mm | 302416 25/16 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/16 mm | 302410 25/16 |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm | 302412 32/16 |
| | 302416 32/16 |

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
 Ø d / Ø D1 32/16 mm

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308660 40

Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt
 voor conus 40 308806 40

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-
 schacht 40 354225 40

Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor
 conus 40 308615 40

Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor
 conus 40 308740 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø
 d / Ø D1 25/16 mm 302412 25/16

Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen
 DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 308765 40

AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
 conus 40 308630 40

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm 354235 12,1-16

Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor
 conusmaat 40 308830 40

Aantrebout Hurco 45° met 4 mm boring en
 passingafgedicht Geschikt voor conus 40 308801 40

Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 308795 40

Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308610 40

Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 308790 40

Koeleenheid Type CU1 354215 CU1

Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 308760 40

Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht
 Geschikt voor conus 40 308700 40

AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40 308640 40

AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M 308670 40M