

**Garant****Krimphouder, SK 50 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302285 12
GTIN	4045197288127
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Buiten-Ø D	31,4 mm
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
	302412 25/12

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø  
d / Ø D1 25/12 mm

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm 354240 12-20

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor  
conusmaat 50 308830 50

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 32/12 mm 302410 32/12

Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-  
schacht 50 354225 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor  
conus 50 308740 50

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 25/12 mm 302410 25/12

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht  
Geschikt voor conus 50 308720 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50 308605 50

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50 308660 50

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen  
DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 308820 50

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 308650 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor  
conus 50 308615 50

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 308790 50

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 308760 50