

**Garant**
**Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 40 A = 130, Span-Ø D1: 12mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302267 12
GTIN	4045197646248
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar

Opname	SK 40 A = 130
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Aantreibbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantreibboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantreibbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantreibbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
AantreibboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantreibbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantreibboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Spansleutel voor aantreibboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
AantreibboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK- schacht 40	354225 40
Aantreibbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantreibboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aantreibbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantreibboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
	302416 25/12

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef  
Ø d / Ø D1 25/12 mm

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Krimpapparaat Type SU1

354210 SU1