

## Garant

### Klemhouders recht – buiten 0°, links, Schachtbreedte b: 16mm



## Bestelgegevens

Bestelnummer	273801 16
GTIN	4045197499936
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positionauwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

### T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

### Levering:

Inclusief montageschroeven.

### Opmerking:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Koplengte L<sub>1</sub>: 38 mm

Totale lengte L: 113 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

## Technische beschrijving

Schachtbreedte b	16 mm
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	38 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Totale lengte L	113 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Klemhouder

---

## Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910