

**Garant****Boorstang, rechts, Ø DS: 32mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	273810 32
GTIN	4045197500038
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positienauwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

### T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273812; 273815; 273817; 273826.

### Levering:

Inclusief montageschroeven.

### Opmerking:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Middenverplaatsing L<sub>3</sub>: 18,5 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 38 mm

Totale lengte L: 263 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

## Technische beschrijving

Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	18,5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	38 mm
Totale lengte L	263 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Klemschroef	279910
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef Type 9	279815 9