

**Garant****Krimhouder, SK 50 A = 120, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302305 14
GTIN	4045197288622
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Opname	SK 50 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
	354225 50

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-  
schacht 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor  
conus 50

308740 50