

**Garant****Krimhouder, SK 40 A = 130, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302266 20
GTIN	4045197646156
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	SK 40 A = 130
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Krimpparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
	308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en  
passingafgedicht Geschikt voor conus 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor  
conus 40

308625 40

Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø  
d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt  
voor conus 40

308806 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht  
Geschikt voor conus 40

308700 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor  
conus 40

308740 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor  
conus 40

308630 40

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 20-32 mm

354240 20-32