

**Garant****Krimphouder, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 8mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	302310 8
GTIN	4045197288691
Artikelklasse	31A

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

### Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

## Technische beschrijving

Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50