

Garant**Krimhouder, SK 50 kort, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302285 16
GTIN	4045197288141
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	16 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50