

LOCTITE**Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 577**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083321 577
GTIN	5010266011998
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Onmiddellijke afdichtende werking tegen lage druk, geschikt voor alle metalen.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Voor draadafmeting inch	3 inch
Voor draadafmeting M tot	M80
Volledig uitgehard na	1 h

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Minimaal losbreekmoment	33 Nm
Fabrikantnummer	LOCTITE 577
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
maximale spleetmaat	0,25 mm
Dynamische viscositeit	70000 - 130000 mPas
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Kleur	geel
Inhoud	50 ml
geschikt voor materiaal	metaal
Handvastheid na	20 min
Vlampunt	93 °C
Vorm	vloeibaar
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,15 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen