



Krimhouder, SK 50 kort, Span-Ø D1: 18 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302288 18
GTIN	2050001689979
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- **Hittebestendig staal.**
- **Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met Balluff-chip-boring.**

Glasparelgestraald.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Buiten-Ø D	42 mm

Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Opnamenorm	DIN 69871
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Gereedschaps-basisopname voor SK Voor conische schacht 50 SK	354225 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50