

Garant**Krimhouder, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302310 12 |
| GTIN | 4045197288714 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------------|
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Span-Ø D ₁ | 12 mm |
| Buiten-Ø D | 31,4 mm |
| Opname | SK 50 A = 160 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 | 308830 50 |
| Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50 | 354225 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308615 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308650 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308795 50 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50 | 308720 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308620 50 |
| Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50 | 308610 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308785 50 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302416 25/12 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308765 50 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50 | 308740 50 |

| | |
|--|--------------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50 | 308605 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308760 50 |
| Wisselschijf voor spoelsU1 Voor span-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50 | 308660 50 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50 | 308600 50 |
| Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/12 mm | 302415 20/12 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302412 32/12 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302412 25/12 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302410 32/12 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302410 25/12 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302416 32/12 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50 | 308640 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308790 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |