


Garant**Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2:
67/100mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273817 67/100
GTIN	4045197537874
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte w : 4 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 15 mm

Technische beschrijving

minimale 1e insteek- \varnothing D ₁	67 mm
maximale 1e insteek- \varnothing D ₂	100 mm
maximale snijdiepte t _{max}	15 mm
Inzetsoort	rechts
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910