

Garant**Krimhouder, SK 40 A = 130, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302266 6
GTIN	4045197646088
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 –
354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	130 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	SK 40 A = 130
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
	302412 20/6

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Aantrebout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spansleutel voor aantrebouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrebout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Aantrebout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrebout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrebout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40