



## Krimphouder, SK 50 kort, Span-Ø D1: 20 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302288 20
GTIN	2050001689986
Artikelklasse	33W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Hittebestendig staal.**
- **Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met Balluff-chip-boring.**

Glasparelgestraald.

#### Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Verspaningsstrategie: HPC

Span-Ø D<sub>1</sub>: 20 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Ø D<sub>2</sub>: 33 mm

### Technische beschrijving

Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm

Buiten-Ø D	42 mm
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Momentopzetstuk vooraantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Momentopzetstuk vooraantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK- schacht 50	354225 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50