

**Garant****WCHX 130508, Type: SM**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268496 SM
GTIN	4045197471024
Artikelklasse	21K

## Omschrijving

**T.b.v.:**

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 26.

geschikt voor gereedschap-Ø D<sub>c</sub>: 26 mm

Soort: HB7120

Snijsnelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 110 - 220 m/minSnijsnelheid v<sub>c</sub> Neventoepassing: 110 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Snijsnelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	110 - 220 m/min
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v <sub>c</sub> Neventoepassing	110 - 140 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Type	SM
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7120
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 130508
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub>	26 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien