

Garant**WCHX 130508, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268496 UNI
GTIN	4045197471048
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 26.

geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 26 mm

Soort: HB7130

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 65 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	65 - 200 m/min
Type	UNI
Soort	HB7130
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WCHX 130508
Aantal wisselingen/snijkanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	26 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien