

LOCTITE**Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 2701**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083301 2701
GTIN	4058093009185
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Vloeibare Schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Ideaal voor gebruik op passieve oppervlakken zoals hooggelegeerd CrNi-staal.

Opmerking:

De Schroefdraad voor het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Minimaal losbreekmoment	38 Nm
Voor draadafmeting M tot	M20

Fabrikantnummer	LOCTITE 2701
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Vorm	vloeibaar
Houdbaarheid vanaf productiedatum	17 maand
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	gegalvaniseerde vlakken
Kleur	groen
geschikt voor materiaal	metaal
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Vlampunt	93 °C
Inhoud	50 ml
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Volledig uitgehard na	6 h
Handvastheid na	10 min
Dynamische viscositeit	500 - 900 mPas
Demontage	zwaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt voor flacongrootte 50 ml

083344 50