

Garant**Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 50/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 10
Plaatafmeting	4 mm
ISO-code houder	AH06X SCLDR/LS4
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	6,92 mm
Middenverplaatsing L_3	3,5 mm
Totale lengte L	75 mm
Spanhoogte L_2	5,54 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200