

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 66/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	AH08H SCLDR/LS4
Plaatafmeting	4 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	9,05 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Middenverplaatsing $L_3$	4,5 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte $L_2$	7,49 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200