

Garant**Boorstang HSS, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 45/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 10
ISO-code houder	AH04X SCLDR/LS4
Plaatafmeting	4 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Middenverplaatsing L_3	2,5 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	4,57 mm
Totale lengte L	65 mm
Spanhoogte L_2	3,58 mm
Instelhoek κ	97 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200