

Garant**Boorstang HSS, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 66/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268706 66/S4
GTIN	4045197591975
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 10
Plaatafmeting	4 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	9,05 mm
ISO-code houder	AH08H SCLDR/LS4
Middenverplaatsing L_3	4,5 mm
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L_2	7,49 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200