

Garant
WCHX 10T308, Type: UNI


Bestelgegevens

Bestelnummer	268494 UNI
GTIN	4045197470980
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 20.

geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 20 mm

Soort: HB7130

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 65 - 200 m/min

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoofdtoepassing	UNI
Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid v _c Hoofdtoepassing	65 - 200 m/min
Soort	HB7130
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WCHX 10T308
Aantal wisselingen/snijkanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	20 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien