

duMONT**Set brootsen HSS, compleet in houten box Passing JS9, Type: 20-25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290400 20-25
GTIN	662600445010
Artikelklasse	29J

Omschrijving**Uitvoering:**

Assortiment van brootsen **HSS** nr. 290405 inclusief de benodigde opvulstukken nr. 290410 en geleidingsbussen nr. 290415. Levering in hoogwaardige en stevige houten box voor veilig en overzichtelijk opbergen.

Inhoud:

resp. 1 broots 290405: 20F1; 22F1; 25F1

resp. 1 geleidingsbus 290415: Type F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Opmerking:

- **Passingen P9 en H9 tegen toeslag van 15% af fabriek leverbaar.**
- **Sets brootsen voor een doorgang op aanvraag.**
- **BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).**

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu kunststoffen	beperkt geschikt
Aluminium (kortspanend)	geschikt
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm ²	geschikt
Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt
Olie	geschikt

Accessoires

Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 25F1	290405 25F1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 75F1 mm	290415 75F1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 20F1	290405 20F1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 90F1 mm	290415 90F1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 70F1 mm	290415 70F1
Spiebaanbroots HSSPassing JS9 Type 22F1	290405 22F1
Geleidingsbusvoor boring H7 Bus-Ø 80F1 mm	290415 80F1