

LOCTITE**Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 542**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083321 542
GTIN	5010266542348
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Fijne-draadafdichting voor hydraulische en pneumatische verbindingen.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Voor draadafmeting M tot	M26

Fabrikantnummer	LOCTITE 542
Minimaal losbreekmoment	15 Nm
Volledig uitgehard na	3 h
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Handvastheid na	30 min
Dynamische viscositeit	400 - 800 mPas
maximale spleetmaat	0,2 mm
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Kleur	bruin
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefverbindingen
geschikt voor toepassingsgebied	Fijne-schroefdraadverbindingen
Inhoud	50 ml
Vorm	vloeibaar
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen