

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 45/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	4 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Middenverplaatsing $L_3$	2,5 mm
ISO-code houder	AH04X SCLDR/LS4
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	4,57 mm
Totale lengte L	65 mm
Spanhoogte $L_2$	3,58 mm
Instelhoek $\kappa$	97 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200