

Garant**Krimhouder slank, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302325 5
GTIN	4045197288219
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**

Toepassing:

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	5 mm
Ø D ₂	9 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
	308802 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 308795 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 308740 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308610 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 308801 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308635 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308615 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 308790 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308650 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308625 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 308785 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308630 40