

Garant**Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 46/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	3 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	5,78 mm
ISO-code houder	AH05X SCLDR/LS4
Plaatafmeting	4 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Totale lengte L	65 mm
Spanhoogte L_2	4,6 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht- $\varnothing D_s$	5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 10	269028 10
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200